

## IZAR<sup>®</sup> - DOSING

### Liczydło - dozownik modułowy dla liczników cieczy

**Izar<sup>®</sup> Dosing** jest liczydłem elektronicznym z funkcją wyzerowania, przeznaczonym do wykorzystania w przemyśle.


Jako urządzenie modułowe, **Izar<sup>®</sup> Dosing** można zamocować za pomocą klipsu na wodomierzach z gamy modularnej T<sub>i</sub> Mirometr – Sappel, bez względu na to, czy zostały one wcześniej zamontowane na instalacji, czy też nie.

Dzięki posiadanej funkcji wyzerowania, **Izar<sup>®</sup> Dosing** znajduje wykorzystanie we wszystkich przemysłowych procesach produkcyjnych, podczas których niezbędne jest dokładne dozowanie.

**Izar<sup>®</sup> Dosing** umożliwia łatwy odczyt wskazując bezpośrednio objętość zużytej cieczy. Wyświetlacz dużych rozmiarów (wielkość cyfr 10 mm) decyduje o komforcie odczytu.

Urządzenie działa w szerokim zakresie temperatur (od -20°C do +50°C). Aktualne wskazanie licznika pozostaje czytelne nawet gdy jest na nim zamocowane urządzenie **Izar<sup>®</sup> Dosing**

Dzięki posiadanej baterii, autonomia działania wynosi około 10 lat (w zależności od użytkowania).



Modułowość T<sub>i</sub>

## Główne parametry techniczne

OPIS	Izar® DOSING
Funkcja	Liczenie z funkcją wyzerowania
Zastosowanie	Dozowanie cieczy w środowisku przemysłowym
Modularność	Ti (technologia indukcyjna)

## ZASILANIE

Rodzaj baterii	bateria litowa 3,6 V
Trwałość baterii	10 lat w zależności od użytkowania


## WYŚWIETLACZ

Typ	ciekłokrystaliczny
Ilość znaków	5
Wysokość	10 mm
Jednostka wyświetlacza	0,1 litr od średnicy DN 15 do 40 1 litr od średnicy DN 50 do 100
Wyzerowanie	Przycisk w przedniej części urządzenia

## ŚRODOWISKO

Wskaźnik zabezpieczenia	IP 68
Graniczna temperatura robocza	od -20°C do +50°C
Temperatura robocza zalecana	-10°C do +50°C
ATEX	na żądanie
Kompatybilność elektromagnetyczna	CE

## WYMIARY



## MONTAŻ

Izar® Dosing może być instalowany na wszystkich licznikach modułowych marki Mirometr – Sappel typu Aquarius, Altair, Aquila, które wyposażone są w system modułowy T<sub>i</sub> (szary pierścień). Izar® Dosing jest mocowany za pomocą klipsu na liczydło po zdjęciu zabezpieczającej pokrywy.

Połączony na stałe z obudową, Izar® Dosing można obracać o 360°.

(\* por. kartę techniczną FTA 008